

## 12755 MHE-250W/4200K

Lampa metalohalogenkowa

5905339127556



Lampy metalohalogenkowe Kanlux MHE pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** MH  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS  
**Połączone źródło światła (CLS):** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie  
**Bańka:** brak  
**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie  
**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie  
**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:


**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Średnica [mm]:** 46  
**Moc znamionowa [W]:** 250  
**Materiał:** szkło  
**Barwa światła:** biała  
**Trzonek:** E40  
**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 12000  
**Prąd znamionowy lampy [A]:** 2.1  
**Znamionowy strumień świetlny [lm]:** 23000

### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 250  
**Klasa efektywności energetycznej:** F  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 23000  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4200  
**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 250  
**Wysokość [mm]:** 255  
**Szerokość [mm]:** 46  
**Głębokość [mm]:** 46  
**Wskaźnik oddawania barw:** 65  
**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.375  
**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.392  
**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 1177

## 12755 MHE-250W/4200K

Lampa metalohalogenkowa



### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 25  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 25  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 170  
**Gramatura [g]:** 231.6  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 26  
**Waga kartonu [kg]:** 5.79  
**Szerokość kartonu [cm]:** 26.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 30  
**Długość kartonu [cm]:** 26.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021068

### INFORMACJE DODATKOWE:

- lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych

